



SUPERLIM 1

TEKNISK DATABLAD

Version: 2024-03-14

PRODUKTBESKRIVELSE

Bostik Superlim 1 er et lettflytende lim for harde, ikke sugende materialer, der flatene er godt tilpasset hverandre. Limet herder på 20 sekunder.

BRUKSOMRÅDE

Brukes til harde og ikke sugende materialer som metall, glass, gummi, porselen etc. Ved liming av porøse, sugende eller ujevne materialer brukes Bostik Superlim Gel.

ARBEIDSBESKRIVELSE

1. Sørg for at flatene er rene og tørre. 2. Skru av spissen og punkter tuben med en nål. 3. Påfør et tynt lag på den ene flaten. 4. Press sammen i ca. 20 sekunder. 5. Fjern overflødig lim på spissen og sett hetten godt på. Limfugen får full holdfasthet etter ca. 1 døgn. Limet bør oppbevares på en mørk, sval og tørr plass. FORPAKNING: Aluminiumstube med plastpipett. Tuber a 3 gram i blisterforpakning

ARBEIDSBESKYTTELSE

Cyanoakrylatbasert lim. Fare for sammen liming av hud, for eksempel fingre og øynene. Bruk beskyttelseshandsker. Kontakt med huden må unngås, ettersom limet kleber umiddelbart. Limet må ikke komme i øynene. Bruk beskyttelsesbriller ved fare for sprut i øynene. Skulle limet komme i øynene skyl straks med store mengder vann og kontakt lege. OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN. For ytterligere informasjon, se produktdatablad (sikkerhetsdatablad)

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com

